




Element beskrivelse

Note on Packaging Unit (PU) and Subpackaging Unit (SPU):

If you order a full PU, you will receive our eco-friendly, sustainable cardboard blisters packed in a shelf-ready box.

If you order a quantity smaller than a full PU, you will receive the eco-friendly, sustainable cardboard blisters without a shelf-ready box.

Please note the system description for the splicing connectors that can be used.

The Benefits for You:

- Easy, fast and safe to use
- Can be used immediately and accessed again later
- Silicon-free
- Label-free
- Suitable for indefinite storage
- The complete system consisting of Gelboxes and WAGO connectors has been VDE-tested and IPX8-certified.

Data

Connection data

Actuation type	Verrastung
----------------	------------

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS
Jerikoveien 20
1067 Oslo
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51
Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på +49 (571) 887-44222.

**Geometrical Data**

Width	33,6 mm / 1.323 inch
Height	17,8 mm / 0.701 inch
Depth	32 mm / 1.26 inch

Mechanical data

Mounting type	Fliegende Verbindung
Degree of protection	IPx8 (2m/2h) gemäß 60529

Material Data

Color	grå
Housing material	Polypropylen
Weight	12,7 g

Environmental Requirements

Surrounding air (operating) temperature	-55 ... 85 °C
Surrounding air (storage) temperature	0 ... 40 °C

Commercial data

Packaging type	BOX
Country of origin	IT
GTIN	4055143997799
Customs tariff number	85389099990

Godkjenninger / sertifikater**Landspesifikke godkjenninger**

Logo	Godkjenning	Ytterligere godkjenningstekst	Sertifikatnavn
	VDE VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut	EN 60998	400051938

Motpart

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS
Jerikoveien 20
1067 Oslo
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51
Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på +49 (571) 887-44222.

Nedlastinger Documentation

Additional Information

Technical explanations	Apr 3, 2019	pdf 2,2 MB	Last ned
------------------------	-------------	---------------	----------

System Description


System Description 207 Series Gel boxes	Jul 31, 2020	pdf 1,1 MB	Last ned
---	--------------	---------------	----------

Installasjonsmerknader


Installation




Gelbox öffnen.




Verdrahtete Klemme in die Gelbox einlegen.



Verdrahtete Klemme in die Gelbox einlegen.



Gelbox schließen.




Verrastung sicher verschließen.

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS
Jerikoveien 20
1067 Oslo
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51
Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på +49 (571) 887-44222.



Wiederzugänglich:

- Gelbox öffnen
- Gel entfernen
- Umverdrahten mit neuen Komponenten



Lift the flap and pull the cover perforation forward.



Press in the perforation on the sides.



Tear off the cover from the perforation.



As a counter display: Bend the rear flap at the fold, straighten it and fix it in the cardboard cut-out



If the flap is not required, tear off from the perforation.



Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS
Jerikoveien 20
1067 Oslo
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51
Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på +49 (571) 887-44222.